

Špecifikácia predmetu zákazky:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LN JIS	Infúzia				
LN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h bez preferencie max +- 3%			ÁNO NIE ÁNO ÁNO ÁNO
LN JIS	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01				
LN JIS	Presnosť rýchlosť prietoku pribroja so striekačkou				
LN JIS	Objem používateľných striekačiek				
LN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu				
LN JIS	Režimy infúzie				
LN JIS	Kontinuálny režim	áno			ÁNO
LN JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			ÁNO
LN JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie			NIE
LN JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie			
LN JIS	Programovateľný režim	bez preferencie			
LN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno			ÁNO
LN JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie			NIE
LN JIS	TIVA	bez preferencie			NIE
LN JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie			NIE
LN JIS	TOM (Take over mode)	bez preferencie			NIE
LN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie			
LN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie			
LN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM	bez preferencie			
LN JIS	Možnosť podania dávky s gravačnou infúziou	bez preferencie			
LN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				
LN JIS	Výpočet dávky priamo v pumpie	áno			ÁNO
LN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)			ÁNO
LN JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie			NIE
LN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)				ÁNO
LN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)				ÁNO
LN JIS	Bolus				ÁNO

LN JIS	Objem bolusu	ÁNO
LN JIS	Manuálny bolus	ÁNO
LN JIS	Automatický bolus	ÁNO
LN JIS	KVO	ÁNO
LN JIS	ZáZNAM udalostí s dátumom a časom	ÁNO
LN JIS	Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)	NIE
LN JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	ÁNO
LN JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	NIE
LN JIS	Dlhá pauza - Standby	NIE
LN JIS	Knižnica liekov	ÁNO
LN JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	ÁNO
LN JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	ÁNO
LN JIS	Počet liekov v knižnici liekov	ÁNO
LN JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	ÁNO
LN JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	ÁNO
LN JIS	Riadenie tlaku	NIE
LN JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	ÁNO
LN JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	ÁNO
LN JIS	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	NIE
LN JIS	System dynamického tlaku	ÁNO
LN JIS	Bezpečnostné prvky	ÁNO
LN JIS	Automatické uchytanie striekačky pri vkladani	NIE
LN JIS	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladani	ÁNO
LN JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	NIE
LN JIS	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	ÁNO
LN JIS	Mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu	ÁNO
LN JIS	Alarmsy a predalarmsy	ÁNO
LN JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	ÁNO
LN JIS	Textová identifikácia alarmu	ÁNO
LN JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	ÁNO
LN JIS	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	ÁNO
LN JIS	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	ÁNO
LN JIS	Alarm konca striekačky	ÁNO

UN JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	ÁNO
UN JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/neopatrdené zadanie	ÁNO
UN JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	ÁNO
UN JIS	Alarm výbitej batérie	ÁNO
UN JIS	Porucha prístroja	ÁNO
UN JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	ÁNO
UN JIS	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	ÁNO
UN JIS	Predalarm konca striekačky	ÁNO
UN JIS	Predalarm vybitia batérie	ÁNO
UN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	ÁNO
UN JIS	Technické špecifikácie	
UN JIS	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie
UN JIS	Ovládanie bez dotykováeho displeja	bez preferencie
UN JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie
UN JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie
UN JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie
UN JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie
UN JIS	Hmotnosť	bez preferencie
UN JIS	Druh batérie	bez preferencie
UN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	min 9 h
UN JIS	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	max 9 h
UN JIS	Doba nabijania batérie	Min IP 22
UN JIS	Odolnosť proti vode	bez preferencie
UN JIS	WiFi (na samostatnej pumpe)	bez preferencie
UN JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytienia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie
UN JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
UN JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	bez preferencie
UN JIS	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	NIE
UN JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	ÁNO
UN JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	ÁNO
UN JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	ÁNO

LN JIS	Možnosť uchytia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
LN JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
LN JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno
LN JIS	Otočný ovládaci pravok, ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	NIE

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
Vol JIS	Volumetrická pumpa				
Vol JIS	Rýchlosť prietoku				
Vol JIS	Presnosť rýchlosťi prietoku so setom				
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)				
Vol JIS	Režim infúzie				
Vol JIS	Kontinuálny režim				
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles	áno			
Vol JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za áno	2,5	NIE
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	bez preferencie	body za áno	2,5	NIE
Vol JIS	Programovateľný režim	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Režim sekundárnej infúzie PIIGGY	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	TIVA	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie	body za áno	2,5	ÁNO
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krví	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - červených krviničiek	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvných doštíčiek	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - plazmy	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - albumína	bez preferencie	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie onkologických liečív bezpečnostnými setmi	bez preferencie	bez preferencie		

Vol JIS	Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie
Vol JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku	áno okrem IU
Vol JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno
Vol JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal	áno (okrem IU a mEq)
Vol JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhl'adom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas	bez preferencie
Vol JIS	Počet režimov dávky	min 20
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodin
Vol JIS	Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie
Vol JIS	Manuálne plnenie	áno
Vol JIS	Plnenie s použitím odzvuďušovacej/plniacej funkcie pumpy	áno
Vol JIS	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie
Vol JIS	Rýchlosť podania bolusu	body za áno
Vol JIS	Objem bolusu	2,5
Vol JIS	Manuálny bolus	áno
Vol JIS	Automatický bolus	áno
Vol JIS	KVO	bez preferencie
Vol JIS	ZáZNAM udalostí s dátumom a časom	min 1000
Vol JIS	Grafické znázornenie história prietoku	bez preferencie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	bez preferencie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	bez preferencie
Vol JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 hodina
Vol JIS	Knižnica liekov	áno
Vol JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	bez preferencie
Vol JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
Vol JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256
Vol JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie
Vol JIS	Tlak	áno
Vol JIS		2,5
Vol JIS		áno

Vol JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	ÁNO
Vol JIS	Antibolusový systém	ÁNO
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	ÁNO
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie tlaku	NIE
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmsy a predalarmy	ÁNO
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	ÁNO
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	ÁNO
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	ÁNO
Vol JIS	Kontrola správnej inštalačie setu	ÁNO
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	bez preferencie
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prieskoku	ÁNO
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	ÁNO
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	ÁNO
Vol JIS	Alarm zlep zatvorených dverok	ÁNO
Vol JIS	Výstražny alarm rozpojenia linky	bez preferencie
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	ÁNO
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlosť senzora na vzduchový alarm	ÁNO
Vol JIS	Alarm pri nepovolenej odchylke prieskoku oproti nastaveniu	ÁNO
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpě pripojený kvapkový senzor	ÁNO
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	ÁNO
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	ÁNO
Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	ÁNO
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	ÁNO
Vol JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	bez preferencie
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	ÁNO
Vol JIS	Porucha prístroja	ÁNO
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	ÁNO
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	ÁNO
Vol JIS	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	ÁNO
Vol JIS	Varovanie o nutnosti preventívnej udržby	bez preferencie
Vol JIS	Technické špecifikácie	ÁNO
Vol JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie
Vol JIS	Hmotnosť	bez preferencie
Vol JIS	Ovládanie bez dotykového displeja	bez preferencie

ID	Parametre	Technické špecifikácie
Vol JIS	LCD displej	ÁNO
Vol JIS	Farebný LCD displej	NIE
Vol JIS	LED displej	NIE
Vol JIS	OLED displej	NIE
Vol JIS	Veľkosť displeja	98,4 x 26,2 mm, 240 x 64 pixel
Vol JIS	Rozlíšenie displeja	ÁNO
Vol JIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	bez preferencie
Vol JIS	Druh batérie	bez preferencie
Vol JIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	min 5 hodín
Vol JIS	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	bez preferencie
Vol JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 hodín
Vol JIS	WiFi	bez preferencie
Vol JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22
Vol JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie
Vol JIS	bez použitia prídavného príslušenstva	NIE
Vol JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslučným príslušenstvom výrobca	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	ÁNO
Vol JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	ÁNO
Vol JIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	ÁNO
Vol JIS	Súčasťou pumpy rúčka na premášanie	ÁNO
Vol JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	ÁNO
Vol JIS	Súčasťou pumpy sietový kábel s napájaním na 240 V	ÁNO
Vol JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	ÁNO
Vol JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie
Vol JIS	Otočný ovládaci prvk, ktorým sa nastavujú všetky premenné veľičiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	NIE

Dokina	Počet zapojiteľných púmp min	4	ÁNO
Dokina	Počet zapojiteľných púmp max	6	ÁNO
Dokina	Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájajúci kábel a IP adresu	4	ÁNO
Dokina	Centrálné svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.	áno	ÁNO
Dokina	Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolístu, vodorovnú tyč.	áno	ÁNO
Dokina	Možnosť použiť ktorukolvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy pristrojov.	áno	ÁNO
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na LAN	bez preferencie	NIE
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na WiFi	bez preferencie	NIE

