

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																							
A	<div><div>Popis</div><div>Uzavretý germicídny žiarič má zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý previeva vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchnej časti, čím sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu v miestnosti. V tuneli je vysoká dávka UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvorí potrebnú dávku pre likvidáciu individuálnych typov baktérií a vírusov v celej miestnosti.</div><div>Germicídny žiarič G M30WA so spínacími hodinami je uzavretý typ žiariča, slúži teda na nepriame ožarovanie miestnosti. Táto pomôcka je veľmi praktická z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti. Používa nepriame ožarovanie miestnosti pomocou ultrafialového žiarenia kde vlnová dĺžka UVC 253,7nm je neviditeľná, no práve toto žiarenie spôsobuje ničenie mikroorganizmov v ovzduší. Produkt má zníženú hlučnosť na 27,4 dB, preto je vhodný na využitie aj noci, kedy nenarušuje pokoj pacientov v nemocniciach.</div><div>Tento germicídny žiarič má navyše namontované programovateľné spínacie hodiny / SPH02, ktoré navyše ukazujú dátum, čas a teplotu v miestnosti.</div><div>Uzatvorené germicídné žiariče sa používajú hlavne v domácnostiach, školách, kanceláriách, úradoch, nemocniciach, ambulanciách, čakárňach alebo v rôznych zdravotníckych zariadeniach.</div><div>Výrobca je držiteľom certifikátu kvality: <u>ISO 9001 SK a ISO 13485 SK</u>.</div></div>								A																																																						
B									B																																																						
C	<div><div>Technické parametre</div><div><div><div>Mobilný stojan</div><div>brzdené kolesá</div></div><div><div>Rozmery</div><div>1087 x 65 mm</div></div><div><div>Farba</div><div>biela</div></div><div><div>Váha</div><div>8,6 kg</div></div><div><div>Napätie</div><div>230V/50Hz</div></div><div><div>Príkion</div><div>30 W</div></div><div><div>Krytie</div><div>IP 20</div></div><div><div>Množstvo ozónu</div><div>bezozónové</div></div><div><div>Hlučnosť</div><div>27,4 dB</div></div></div></div>								C																																																						
D	<div><div></div><div></div></div>								D																																																						
E									E																																																						
F	<div><div>POČET KUSOV4</div><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Počet ks</td><td>Hmot.(kg)</td><td colspan="3">Názov – rozmer</td><td>Norma</td><td colspan="2">Materiál</td><td>Pozícia</td></tr><tr><td>Mierka:</td><td>N</td><td>Dátum:</td><td>Kreslil:</td><td>Kontroloval:</td><td colspan="3">Poznámka:</td><td>Skupina:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>26.04.2022</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Koval</div><div>Systems a.s.</div></div></td><td colspan="3">Názov:</td><td colspan="2">Dokumentácia:</td><td>List:</td><td>Typ</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">GALÉRIA MESTA BRATISLAVY</td><td colspan="2">POLOŽKA D13, GERMICÍDNÝ ŽIARIČ UZAVRETÝ, MOBILNÝ</td><td><div><div>13</div><div>17</div></div></td><td>EKPα-826</td></tr></table></div>																	Počet ks	Hmot.(kg)	Názov – rozmer			Norma	Materiál		Pozícia	Mierka:	N	Dátum:	Kreslil:	Kontroloval:	Poznámka:			Skupina:			26.04.2022							<div><div>Koval</div><div>Systems a.s.</div></div>		Názov:			Dokumentácia:		List:	Typ			GALÉRIA MESTA BRATISLAVY			POLOŽKA D13, GERMICÍDNÝ ŽIARIČ UZAVRETÝ, MOBILNÝ		<div><div>13</div><div>17</div></div>	EKPα-826	F
Počet ks	Hmot.(kg)	Názov – rozmer			Norma	Materiál		Pozícia																																																							
Mierka:	N	Dátum:	Kreslil:	Kontroloval:	Poznámka:			Skupina:																																																							
		26.04.2022																																																													
<div><div>Koval</div><div>Systems a.s.</div></div>		Názov:			Dokumentácia:		List:	Typ																																																							
		GALÉRIA MESTA BRATISLAVY			POLOŽKA D13, GERMICÍDNÝ ŽIARIČ UZAVRETÝ, MOBILNÝ		<div><div>13</div><div>17</div></div>	EKPα-826																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																							